

Garant

ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 25

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302745 25
GTIN	4045197944771
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 30881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Műszaki leírás

ER szorítókulcs	25
-----------------	----

Külső Ø D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
ER szorítópatronhoz	25
Tartalék ER felfogó anya	25
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	BT 30 A = 60
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
--	-----------