

**Garant****Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302895 22
GTIN	4045197944993
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. ADB alak.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

**Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

**Tartalom:**

Retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Külső Ø D	40 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske