

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	19 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Lapkaméret	9 mm
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Beállítási szög κ	75 fok
Kés ISO kódja	A20Q SSKCR/L09
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500