

Garant**Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308172 12
GTIN	4045197945341
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Prémium kivitel: Nikkelezett kivitel 4 zárható **hűtőcsatorna furattal**. Integrált hosszbeállítású szerszámok (állítási út 10 mm).

Felhasználás:

- **Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tőrésel.**
- **Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.**

Tartalom:

Hosszbeállítású befogóknál, beleértve a hosszbeállító csavart (D₁ 6 mm befogási Ø-től).
4 darab M3 fúvófej csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 180 sz.

Műszaki leírás

Hűtőcsatorna furat	Zárható
Külső Ø D	32 mm

Ø D ₂	24 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó