

Garant**Menesztőlapos befogó nikkelezett, hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid,
Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304272 8
GTIN	4045197945563
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
Speciális nikkelezés.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm

Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------