

**Garant****Profil üregelő tartó, metrikus  $\varnothing d = 12$  mm, Szár  $\varnothing D_S$ : 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293023 25
GTIN	4045197945952
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Alkalmazható:**

CNC- és hagyományos gépekhez.

**Opcionális tartozék:**

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

**Figyelem:**

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő  $\varnothing$  használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

**Műszaki leírás**

Szárhossz $L_s$	50 mm
L	46 mm
Szár típusa	Hengeres szár
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
$\varnothing d$	12 mm

## Adatlap

Ø D	44 mm
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

## Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12