

Garant**Profil üregelő tartó, VDI \varnothing d = 12 mm, Szárbefogó típus: VDI30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Árucikk kategória	29K

Leírás**Alkalmazható:**

CNC gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmös kulcs (293006 sz.).

Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő \varnothing használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

\varnothing D ₂	68 mm
\varnothing D ₁	58 mm
L	83 mm
Szár típusa	VDI 30
\varnothing d	12 mm
Befogó mérete	VDI30

belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8