

**Garant****Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Hatszög: 23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293046 23
GTIN	4045197946805
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

L	32 mm
Kulcsnyílás	23 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,22 – + 0,26 mm

Profil	Hatszög
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám