

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Hatszög: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293046 19
GTIN	4045197946768
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

Alkalmazható:

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	32 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,18 – + 0,21 mm

Profil	Hatszög
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám