

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Négyszög: 10mm**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 293053 10     |
| GTIN              | 4045197947055 |
| Árucikk kategória | 29L           |

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
  - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

**Műszaki leírás**

|             |       |
|-------------|-------|
| L           | 20 mm |
| Kulcsnyílás | 10 mm |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Szerszámanyag  | HSS                               |
| Tűrés          | + 0,15 – + 0,18 mm                |
| Profil         | Négyszög                          |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                             |
| Ø d            | 12 mm                             |
| Bevonat        | TiN                               |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |