

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Négyszög: 1,5mm**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 293050 1,5    |
| GTIN              | 4045197946843 |
| Árucikk kategória | 29L           |

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
  - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

**Műszaki leírás**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kulcsnyílás | 1,5 mm |
| L           | 3 mm   |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Szerszámanyag  | HSS                               |
| Tűrés          | + 0,04 – + 0,06 mm                |
| Profil         | Négyszög                          |
| L <sub>1</sub> | 18 mm                             |
| Ø d            | 8 mm                              |
| Bevonat        | TiN                               |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |