

Garant

Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 12$ mm, TiN, Négyszög: 5mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293053 5 |
| GTIN | 4045197947000 |
| Árucikk kategória | 29L |

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
 - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------|
| L | 8,5 mm |
| Kulcsnyílás | 5 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Szerszámanyag | HSS |
| Tűrés | + 0,12 – + 0,15 mm |
| Profil | Négyszög |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Bevonat | TiN |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |