

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 12 mm, TiN, Torx® profil: TX27mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293063 TX27
GTIN	4045197947499
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	4 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	5,1 mm
Előfúrási Ø	3,75 mm
Szerszámanyag	HSS

Torx® profil	TX27
Tűrés	- 0,005 – + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám