

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx® profil: TX5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293060 TX5
GTIN	4045197947314
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	1,5 mm
Előfúrási Ø	1,1 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	1,48 mm
Szerszámananyag	HSS

Torx® profil	TX5
Tűrés	0,0 – +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám