

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 12 mm, TiN, Torx® profil: TX20mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293063 TX20 |
| GTIN | 4045197947475 |
| Árucikk kategória | 29L |

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| L | 3,5 mm |
| Előfúrási Ø | 2,9 mm |
| Torx® bolygatás külső átmérő | 3,95 mm |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Torx® profil | TX20 |
| Tűrés | - 0,005 – + 0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Bevonat | TiN |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |