

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx® profil: TX30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293060 TX30
GTIN	4045197947406
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	4,5 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	5,63 mm
Előfúrási Ø	4,15 mm
Szerszámanyag	HSS

Torx® profil	TX30
Tűrés	- 0,005 – + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám