

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 16 mm, TiN, Torx® profil: TX50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293066 TX50
GTIN	4045197947659
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	6 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	8,97 mm
Előfúrási Ø	6,6 mm
Szerszámanyag	HSS

Torx® profil	TX50
Tűrés	- 0,01 – + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám