

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 1
GTIN	4030618238898
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{\min} : 14,5 mm

D_{\max} : 18,5 mm

d_3 f7: 12 mm

$\varnothing d_4$: M4 mm

h_2 : 9,1 mm

h_4 : 5,5 mm

Műszaki leírás

h_2	9,1 mm
h_4	5,5 mm
D_{max}	18,5 mm
Szorítóerő	3,5 kN
D_{min}	14,5 mm
$\varnothing d_4$	M4 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer