

HALDER**Szimpla ékes szorítópofoa recézett, Menet M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370021 M8
GTIN	4030618237655
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

A szorítócsavar behajtásával a két szorítópofoa kifelé mozog és a munkadarabot egy fix ütközőnek nyomja.

Alapanyag:

Szerszámacél alaptest, edzett, matt fényű. Szerszámacél szorítópofák, edzett, barnított és köszörült.

Figyelem:

Beszereles menetes furatba vagy T-horonyhoz való anyával. Horizontális vagy vertikális több munkadarabos befogás lehetséges.

Műszaki leírás

B ₁	29 mm
Menet M	M8
Max. meghúzási nyomaték	43 Nm
Hossz	27 - 31 mm
Szorítóerő	20 kN

Magasság H	17,5 mm
Termék fajtája	Ékszorító