

**HALDER****Duplaékes szorítópofoa recézett, Menet M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370023 M12
GTIN	4030618237723
Árucikk kategória	37K

**Leírás****Felhasználás:**

A szorítócsavar behajtásával a két szorítópofoa kifelé mozog és a munkadarabot egy fix ütközőnek nyomja.

A dupla éknek köszönhetően további függőleges befogóerő érhető el.

**Alapanyag:**

Szerszámacél alaptest, edzett, matt fényű. Szerszámacél szorítópofák, edzett, barnított és köszörült.

**Figyelem:**

Beszereles menetes furatba vagy T-horonyhoz való anyával. Horizontális vagy vertikális több munkadarabos befogás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Szorítóerő	50 kN
Hossz	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
Max. meghúzási nyomaték	85 Nm

Menet M	M12
Magasság H	26 mm
Termék fajtája	Ékszorító