

**Garant****SCMT 120408, Minőség: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SCMT 120408 HB7035-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7035-1

Forgácstörő	SS
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz