

Garant**DNMG 150608 Wiper, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	WSS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Minőség	HB7020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz