

Garant**TNMG 160412 Wiper, Típus: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251547 HB7020
GTIN	4045197948762
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7020
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,25 - 0,45 mm/ford,
Forgácstörő	WSM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	TNMG 160412
Cserék / élek száma	6

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz