



Mérőszalag Vario, pontosság 1, Szalaghossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	462090 10
GTIN	4007368114918
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és a kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

Műszaki leírás

Ház hossza	76 mm
Ház magassága	75 mm
Ház szélessége	32 mm
Szalagszélesség	19 mm
Szabvány	EG I
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m

026240 10