

**Garant****DNMG 150408, Típus: HB7035-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150408 HB7035-1 Minőség: HB7035-1  
Forgácstörő: SG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	SG
Minőség	HB7035-1
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz