

Garant**Mérőszalag mm/col, Hossz: 3m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461910 3
GTIN	4045197949295
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással.

A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb **2K Haptoprene** bevonattal rendelkeznek.

A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak.

A speciális gumiból készült **innovatív csillapító** felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót.

Az alsó részen **elhelyezett alumínium profil** precíz stabilitást biztosít.

A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.

mm/col osztás

Műszaki leírás

Szalaghossz	3 m
Ház hossza	62 mm
Ház magassága	59 mm
Ház szélessége	26 mm

Szalagszélesség	13 mm
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m	026240 5
------------------------------------------	----------