

Garant**Digitális mélységmérő tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418682 300
GTIN	4045197949745
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérőszin elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz. Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstartomány	0 - 300 mm
A tartalmazott elemek száma	1

Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
Mérősin keresztmetszete	16×3,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Preset funkció	igen
Automatikus kikapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2

Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236