

Garant**Digitális műhelytolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412690 200
GTIN	4045197949394
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.

2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes – adatkábellel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 13385
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,01 mm

Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Csőrhossz	50 mm
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 200 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Billentyűzet interfészUSB Típus G2	498963 G2
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Takarólap tolómérőhöz Típus D	412237 D

Típus SPRING

412240 SPRING