

Garant**Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338460 2
GTIN	4045197953094
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú kivitel.**
- **A nyomatékátvitel a négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító elülső vége gyorscserés szerkezettel rendelkezik.**
- **A hosszabbító hátsó vége DIN szerinti, így a hosszabbító gyorscserés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba is befogható.**

Előny:

- **A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételhető pontossággal cserélhetőek a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.**
- **A hosszabbítók szinte korlátlanul kombinálhatóak az azonos D_3 átmérő, ill. a K_2 menesztő négyszög következtében.**

Felhasználás:

Olyan hozzáférhetetlen helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő üregek, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, extrém mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Alkalmazható:

Befogás gyorscserés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba.

Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
Hosszabbító Ø D_3	12 mm
Hosszabbító Ø D_4	12 mm
Hosszabbító L_3	145 mm
Hosszabbító L_2	45 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M3
Hosszabbító K_2	9 mm
Menet szár Ø-höz d_2	3,5 mm
Termék fajtája	Extensionrod