

**Garant****Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338460 8
GTIN	4045197953155
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú kivitel.**
- **A nyomatékátvitel a négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító elülső vége gyorscsérés szerkezettel rendelkezik.**
- **A hosszabbító hátsó vége DIN szerinti, így a hosszabbító gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba is befogható.**

**Előny:**

- **A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételfűő pontossággal cserélhetőek a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.**
- **A hosszabbítók szinte korlátlanul kombinálhatóak az azonos  $D_3$  átmérő, ill. a  $K_2$  menesztő négyszög következtében.**

**Felhasználás:**

Olyan hozzáférhetetlen helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő üregek, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, extrém mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Alkalmazható:**

Befogás gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba.

## Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371	M10
Menet szár Ø-höz $d_2$	10 mm
Hosszabbító Ø $D_4$	18 mm
Hosszabbító $K_2$	9 mm
Hosszabbító $L_2$	45 mm
Hosszabbító Ø $D_3$	12 mm
Hosszabbító $L_3$	145 mm
Termék fajtája	Extensionrod