

**Garant****Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel, Típus: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338460 9
GTIN	4045197953162
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú kivitel.**
- **A nyomatékátvitel a négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító elülső vége gyorscsérés szerkezettel rendelkezik.**
- **A hosszabbító hátsó vége DIN szerinti, így a hosszabbító gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba is befogható.**

**Előny:**

- **A menetfúró hosszabbítók gyorsan és ismételfűző pontossággal cserélhetőek a gyorsváltó csatlakozónak köszönhetően.**
- **A hosszabbítók szinte korlátlanul kombinálhatóak az azonos  $D_3$  átmérő, ill. a  $K_2$  menesztő négyszög következtében.**

**Felhasználás:**

Olyan hozzáférhetetlen helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő üregek, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, extrém mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Alkalmazható:**

Befogás gyorscsérés menetfúró betétekbe, vagy négyszöggel rendelkező menetfúró ER szorítópatronokba.

**Műszaki leírás**

Hosszabbító K <sub>2</sub>	9 mm
Menet szár Ø-höz d <sub>2</sub>	11 mm
Hosszabbító Ø D <sub>4</sub>	20 mm
Névleges menet Ø-höz d <sub>1</sub> DIN 374/376	M14
Hosszabbító L <sub>3</sub>	145 mm
Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Hosszabbító L <sub>2</sub>	45 mm
Termék fajtája	Extensionrod