

**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113005 8
GTIN	4045197952493
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L₂: 25 mm

Forgácshorony hossza L_c: 37 mm

Teljes hossz L: 79 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	25 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Forgácshorony hossza L _c	37 mm
Névleges Ø D _c	8 mm
Teljes hossz L	79 mm
Szabvány	DIN 1897
Vágóélek száma Z	2

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Szár Ø D _s	8 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Tartozék

HOLEX Clever Drill rövid fúró készlet HSS 113005 sz., N típus kazettával Típus 1-10

113510 1-10