

**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113005 10
GTIN	4045197952691
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

**Ajánlás:****Maximális fúrasmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 28 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 43 mm

Teljes hossz L: 89 mm

Szár Ø  $D_s$ : 10 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	89 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Forgácshorony hossza $L_c$	43 mm

Szabvány	DIN 1897
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	28 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró