



## HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,3 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 9,3
GTIN	4045197952622
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 26,05 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 40 mm

Teljes hossz L: 84 mm

Szár Ø  $D_s$ : 9,3 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ford,

### Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ford,
Szár Ø $D_s$	9,3 mm
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	26,05 mm
Teljes hossz L	84 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Forgácshorony hossza $L_c$	40 mm
Vágóélek száma Z	2

Névleges $\varnothing D_c$	9,3 mm
Szabvány	DIN 1897
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró