

HOLEX**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 6,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113005 6,7
GTIN	4045197952363
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcshög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L₂: 20,95 mm

Forgácshorony hossza L_c: 31 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6,7 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,08 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Szabvány	DIN 1897
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	70 mm
Forgácshorony hossza L _c	31 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	20,95 mm

Szár Ø D _s	6,7 mm
Névleges Ø D _c	6,7 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró