

HOLEX
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 9,5
GTIN	4045197952646
Árucikk kategória	12B

Leírás
Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Ajánlás:
Maximális fúrasmélység:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 25,8 mm

Forgácshorony hossza L_c : 40 mm

Teljes hossz L: 84 mm

Szár Ø D_s : 9,5 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 1897
Névleges Ø D_c	9,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Teljes hossz L	84 mm

Forgácshorony hossza L_c	40 mm
Szár $\varnothing D_s$	9,5 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	25,8 mm
Tűrés névleges \varnothing	h8
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró