



## HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 13,5 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 13,5
GTIN	4045197952783
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 33,75 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 54 mm

Teljes hossz L: 107 mm

Szár Ø  $D_s$ : 13,5 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/ford,

### Műszaki leírás

Szabvány	DIN 1897
Teljes hossz L	107 mm
Forgácshorony hossza $L_c$	54 mm
Szár Ø $D_s$	13,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Névleges Ø $D_c$	13,5 mm
Tűrés névleges Ø	h8

Vágóélek száma Z	2
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	33,75 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró