



## HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,2 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 3,2
GTIN	4045197952011
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Túrás névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L<sub>2</sub>: 13,2 mm

Forgácshorony hossza L<sub>c</sub>: 18 mm

Teljes hossz L: 49 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,2 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ford,

### Műszaki leírás

Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	13,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,2 mm
Szabvány	DIN 1897
Teljes hossz L	49 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	3,2 mm

Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	18 mm
Túrás névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró