



HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 7,8 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 25,3 mm

Forgácshorony hossza L_c : 37 mm

Teljes hossz L: 79 mm

Szár Ø D_s : 7,8 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,08 mm/ford,

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	7,8 mm
Forgácshorony hossza L_c	37 mm
Szabvány	DIN 1897
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	79 mm
Névleges Ø D_c	7,8 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	25,3 mm

Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró