

**HOLEX**
**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 4,2 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	113005 4,2
GTIN	4045197952110
Árucikk kategória	12B

**Leírás**
**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

**Ajánlás:**
**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 1897

Tűrés névleges Ø: h8

Csúcsszög: 130 fok

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 15,7 mm

Forgácshorony hossza  $L_c$ : 22 mm

Teljes hossz L: 55 mm

Szár Ø  $D_s$ : 4,2 mm

Előtolás f acélban < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
Forgácshorony hossza $L_c$	22 mm
Szabvány	DIN 1897
Vágóélek száma Z	2
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	15,7 mm

Teljes hossz L	55 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Névleges Ø D <sub>c</sub>	4,2 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,2 mm
Csúcsszög	130 fok
Sorozat	HOLEX CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Szár	Hengeres szár
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró