



Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	860000 100
GTIN	4008158008240
Árucikk kategória	83J

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Akár 6000 N szorítóerő.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

Műszaki leírás

Csúszósín keresztmetszet	15×5 mm
Kinyúlás	50 mm

Befogási tartomány	100 mm
Termék fajtája	Szorító

Tartozék

Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 23 mm	860115 23
Vario szorító rátét pár	862950