



Temperöntvény pillanatszorító, Befogási tartomány: 120mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 860000 120 |
| GTIN | 4008158008448 |
| Árucikk kategória | 83J |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.

Mozgó szorítókar **visszacúszás elleni biztosítással**, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Akár 6000 N szorítóerő.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|---------|
| Csúszósín keresztmetszet | 20×5 mm |
| Befogási tartomány | 120 mm |

| | |
|----------------|---------|
| Kinyúlás | 60 mm |
| Termék fajtája | Szorító |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Nyomólap készlet 8 darabos Nyomólap Ø 23 mm | 860115 23 |
| Vario szorító rátét pár | 862950 |