

HOLEX**Magasságmérő előrajzoló, horizontális állítású rajztúvel, Előrajzolósi magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443720 600
GTIN	4045197953476
Árucikk kategória	42D

Leírás**Kivitel:**

Stabil erős talp leppelt felfekvő felülettel. Finombeállítással, nagyítóval és rögzítőcsavarral rendelkező állítható mérősínnel. 0,02 mm leolvasás. A leolvasási nulla érték és a rajzolóhegy a talp felfekvő felületével össze van hangolva (rajzolósi lehetőség „0”-tól). Így a rajzméreték számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. A rajztű **keményfémbetétes és horizontálisan 140 mm-rel állítható** (pl. nehezen hozzáférhető helyekhez). Karcsú felépítésű rajztű keskeny hornyokban végzett előrajzolóhoz. Az ergonomikus formájú talp megakadályozza a rajztű és a kéz ütközését.

Műszaki leírás

Talpfelület hossz	190 mm
Nónius	1/50 mm
Talpfelület szélesség	120 mm
Kalibrálás	E1

Hibahatár	0,06 mm
Mérőoszlop keresztmetszet	35×12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő toló mérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes állítási tartomány 140 mm	443730 140
--	------------