

Garant**Gyorscserés menetfúró befogó, BT 40, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegénylítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti metetek előállítás.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820; 308835 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Befogó szabvány: ISO 7388-2

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben: 12,5 mm

Hosszkiegénylítés húzó üzemben: 12,5 mm

Külső Ø D: 55 mm

Belső Ø D_i: 31 mm

A-méret kinyúlási hossz: 93 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	93 mm
-------------------------	-------

Belső Ø D ₁	31 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	12,5 mm
Külső Ø D	55 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12,5 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Termék fajtája	Menetfúró befogó