

HOLEX**Gyorscserés menetfúró tokmány, Szár Ø 32 mm., Menetvágási tartomány: M14-33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegynlítéssel nyomó és húzó üzemre.
- Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Hengeres szár DIN 1835 szerint – Form B és E.

Felhasználás:

- Idomszer szerinti menetek előállítása.
- Jobbos és balos menethez használható.
- NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Különleges tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd 335420 – 335660 sz.

Figyelem:

- **Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 – M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.**
- **A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.**

Hosszkiegynlítés nyomó üzemben: 20 mm

Hosszkiegynlítés húzó üzemben: 20 mm

Külső Ø D: 78 mm

Belső Ø D_i: 48 mm

A-méret kinyúlási hossz: 132,5 mm

Műszaki leírás

Hosszkiegynlítés húzó üzemben	20 mm
-------------------------------	-------

Külső Ø D	78 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	20 mm
Belső Ø D ₁	48 mm
A-méret kinyúlási hossz	132,5 mm
Befogó	Szár Ø 32 mm.
Termék fajtája	Menetfúró befogó