

**Mérőszerszám készlet 9 darabos, Tartalom (db): 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	685600 9
GTIN	2050001944542
Árucikk kategória	66H

**Leírás****Kivitel:**

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

**Tartalom:**

Acél mérőléc: 1 db 461805 sz. 300 méret

Tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret

HM rajztű, egyenes: 1 db 458800 sz. HM méret

Feszültségvizsgáló: 1 db 473010 sz.

Lézeres távolságmérő készülék: 1 db 465540 sz. 60 méret

Talpas derékszög, 2-es pontosság: 1 db 452600 sz. 150×100 méret

Vízmérték: 1 db 467010 sz. 250 méret

Műanyag mérce: 1 db 466200 sz. 2 méret

Fedélbetét: 1 db 693352 sz.

Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

**Figyelem:**

A szállítás elhelyezett szerszámmal történik. Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

## Műszaki leírás

Súly	3,6 kg
Kivitel	mérőszerszámmal
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Érintés nélküli fáziskereső	473010
Egyenes keményfém rajztű Típus	458800
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Vízmértékbekapcsolható mágnessel Hossz 250 mm	467010 250
Talpas derékszögpontosság 2 Szárhossz 150X100 mm	452600 150X100
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 102	693330 102
Fedélbetét, külön	693352
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Lézeres távolságmérő készülék Hatótávolság 60 m	465540 60
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentesmattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300