

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Fejhossz L ₁	26 mm
Alátétlapka	259031 20
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	100 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	PSSNR/L 1616H12
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	16 mm
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500