

**Mitutoyo****Digitális műhelytolómérő AOS rendszerrel és mm / col átkapcsolással,  
Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412639 150
GTIN	4946368667751
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

- **Abszolút mérőléc, nullázás nem szükséges, így a mérés gyors és biztonságos.**
- **Csekély áramfogyasztás (20.000 óra folyamatos használat mellett), elemellenőrzés kijelző.**

A mérési eredményt jól leolvasható (9 mm méretű) számok jelzik ki. Az **AOS (Advanced Onsite Sensor)** elektromágneses mérőrendszer nagyobb védelmet nyújt vízzel és porral szemben. mm / col átkapcsolással.

**Mozgató görgővel.****Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Elemrekesz fedél 412239 sz. B méret.

**Műszaki leírás**

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Hajtógörgő	igen
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Üzemidő	20000 h
Szabvány	ISO 13385

Méréstartomány	0 - 150 mm
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	40 mm
Leolvasás	0,0005 coll
A tartalmazott elemek száma	1
LCD kijelző számmagassága	9 mm
Kalibrálás	A1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Mélységmérő tartó, fém, 2 db csavarral	412120
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Elemrekesz fedél Típus B	412239 B