



Önszintező keresztvonal lézer GLL, Típus: 3-80



Rendelési adatok

Rendelés száma	468490 3-80
GTIN	3165140888356
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütésekkel szemben. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll.

Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os vonal számos új felhasználást tesz lehetővé egyidejű jelöléshez, beállításhoz és szintezéshez beltérben. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

4 × 081561 LR6 sz. elem, BT150 állvány, lézer céltábla, védőtok, szállítókoszor.

IP védettség osztály: IP 54

Csomagolás: Szállítókoszor

Hibahatár: $\pm 0,2$ mm/m

Lézerosztály: 2

Hatótávolság: 30 m

Hatótávolság vevővel: 120 m

Szintezési tartomány: ± 4 fok

Állványmenet: 1/4 UNC, 5/8 UNC coll

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	4
Hatótávolság vevővel	120 m
Hibahatár	±0,2 mm/m
Szintezési tartomány	± 4 fok
Súly	900 g
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Szélesség	75 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Magasság	141 mm
Hatótávolság	30 m
Lézerosztály	2
Állványmenet	1/4 UNC, 5/8 UNC coll
Hossz	159 mm
Csomagolás	Szállítókoszár
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Keresztvonal lézer

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081556 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6