

Garant**Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel, balra, Szár- / lapkaméret L: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271996 12/11
GTIN	4045197954763
Árucikk kategória	21W

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	17,5 mm
Szárméret	12 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 4
Működő szélesség L ₄	12 mm
Teljes hossz L	125 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500